

foster+freeman



Crime-lite® 82

El nuevo y perfeccionado rango de fuentes de iluminación alternativas que ofrecen al especialista en los escenarios del delito...

- 100% de rendimiento lumínico durante el 100% del tiempo
- Foco libre de sombras de insuperable calidad
- Precisión, gafas protectoras y filtros para cámara antiresplandor

Además, otras características de las Crime-lites®...

- Inmejorable relación potencia/peso
- Compactas y de buen rendimiento energético
- Filtros pasa banda opcionales de 10 nm para suprimir la fluorescencia de fondo
- Construcción robusta y exigente
- Disponibles individualmente o en combinaciones dentro de una maleta
- Colores: BLANCO, UV, VIOLETA, AZUL, AZUL/VERDE, VERDE, NARANJA Y ROJO

Crime-lite® 82



Fuentes de iluminación forense de alta intensidad para la investigación de delitos graves

Allí donde los delitos graves requieren un examen minucioso de la escena del delito, la gama Crime-lite® 82 permite niveles de iluminación y facilidad de uso que aumentan sin duda la detección de evidencias.

La gama de Crime-lite® 82S

Ocho unidades de iluminación proyectan una luz libre de sombras y altamente focalizada que maximiza la claridad de las evidencias. La gama incluye UV, violeta, azul, azul-verde, verde, naranja y roja para detectar sangre, fluidos corporales, drogas y fibras en la escena del delito así como para examinar en el laboratorio las huellas dactilares tratadas químicamente. También dispone de un modelo de luz blanca de intensidad ajustable para uso general, provisto de filtros rojo, verde y azul para mejorar el contraste de la evidencia detectada sobre fondos de color.

Crime-lite® 82S se suministra con filtros pasa banda de 10nm que reducen el ancho de banda de salida para suprimir la fluorescencia del fondo o sustrato fluorescente.

Crime-lite® 82L

Dieciséis LEDs montados detrás de una lente cilíndrica proyectan un ancho haz luminoso "lineal" ideal para detectar restos sobre una superficie y huellas de calzado en el polvo. También dispone de filtros rojo, verde, azul y amarillo para mejorar el contraste, un mango telescópico aporta mayor comodidad en la exploración prolongada del suelo.

Nuevas y mejoradas características

La nueva gama **Crime-lite® 82** sustituye la **Crime-lite® 80** aportando las siguientes ventajas:

- **Provistas de 16 LEDs de alta potencia (el modelo UV dispone de 7).**
- **Fabricadas en aluminio anodizado de mayor resistencia y durabilidad.**
- **Cabezales angulados, más compactos para una más fácil manipulación y superior intensidad en el rango bajo.**
- **Filtros pasa banda para reducir la fluorescencia de fondo (opcional).**
- **Baterías más ligeras de ion litio, de alta capacidad e indicador de batería baja.**
- **Tiempo de funcionamiento de 35 minutos a 3 horas con batería a plena carga.**
- **Sólo 22 minutos de tiempo para carga de batería.**
- **Posibilidad de montar la batería en la Crime-lite® 82 para una manipulación más cómoda.**
- **Intensidad ajustable en el modelo de luz blanca.**
- **Compatibilidad con las baterías de NiMH 24V de la gama Crime-lite® 80.**
- **Enganche extraíble para cinturón y cordón para la muñeca.**



Las **Crime-lites®** están disponibles individualmente o en juegos en maleta que incluyen gafas protectoras antiresplandor para fluorescencia, filtros ajustables a cámara, paquete de baterías de repuesto, soporte de baterías con correa para bandolera, cargador de baterías, adaptador a alimentación de CA y otros accesorios esenciales.

La gama **Crime-lites® 82** es conforme a las últimas normas de seguridad EN62471:2008.

Aplicaciones de **Crime-lite®82S** y **82L**



Aplicaciones	Crime-lite®82S							Crime-lite®82L	
	BLANCO*	VIOLETA UV	AZUL	AZULVERDE	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO*	
Manchas de sangre	✓		✓	✓					✓
Salpicaduras de sangre	✓		✓	✓					✓
Magulladuras corporales y mordeduras	✓	✓	✓						✓
Fluidos corporales		✓	✓	✓					
Residuos de disparo				✓	✓				
Fibras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Cabellos			✓	✓					✓
Huellas latentes no tratadas						✓	✓		
Evidencias tratadas con DFO					✓	✓	✓		
Evidencia tratada con Redwop				✓	✓				
Evidencia tratada con Greenwop				✓	✓				
Evidencia tratada con Rodamina 6G				✓					
Evidencia tratada amarillo básico			✓	✓					
Evidencia tratada con amarillo ácido				✓					
Evidencia tratada con Ardrex		✓		✓					
Evidencia tratada con revelador magnético rojo				✓					
Evidencia tratada con Ninhidrina	✓					✓			✓
Fragmentos óseos y dentales				✓	✓	✓			
Algunos residuos de drogas		✓	✓						
Mezcla de residuos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Búsqueda de contrastes en general	✓							✓	✓
Nanopartículas		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Huellas de calzado y marcas de polvo	✓								✓
Acelerantes				✓	✓	✓			

Esta valoración constituye una guía aproximativa.

*Las aplicaciones mostradas para luz blanca implican la utilización de filtros de contraste.




Fibras visualizadas con **Crime-lites®82S**.



Huellas dactilares sobre sangre



Acelerantes, diesel



Semen



Huellas dactilares tratadas con DFO



Huellas dactilares tratadas con nanopartículas




Fragmentos óseos y dentales



Fluidos corporales



Huellas dactilares tratadas con amarillo ácido



Fibras




Acelerantes, petróleo



Fragmentos óseos y dentales



Acelerantes, alcoholes de quemar



Marcas por hematoma y presión

Crime-lite® 82S y 82L conjuntos en maleta

Foster & Freeman presenta una gama estándar de conjuntos en maleta de Crime-lite®82S y 82L que se detalla en la tabla siguiente. A petición, se pueden diseñar otras composiciones para adaptarse a requerimientos concretos, contacte con nuestra oficina de ventas o agente local.

Referencia de maleta Crime-lite	BLANCO, Crime-Lite®82S con filtros de contraste	UV, Crime-Lite®82S con gafas protectoras para UV	VIOLETA, Crime-Lite®82S con gafas protectoras de observación 455nm	AZUL, Crime-Lite®82S con gafas protectoras de observación GG495	AZUL/VERDE, Crime-Lite®82S con gafas protectoras de observación GG495	VERDE, Crime-Lite®82S con gafas protectoras de observación GG495	Naranja, Crime-Lite®82S con gafas protectoras de observación GG495	Rojo Crime-Lite®82S contraste de observación OG350	Blanco Crime-Lite®82S contraste de observación OG350	Crime-Lite® maleta para inspecciones oculares	Crime-Lite® conjunto de alimentación*
QCL/82SL/9KIT Fuentes de iluminación: Crime-lite82S y Crime-lite82L Colores: Blanco, UV, Violeta, Azul, Azul/Verde, Verde, Naranja y Rojo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QCL/82S/8KIT Fuentes de iluminación: Crime-lite82S Colores: Blanco, UV, Violeta, Azul, Azul/Verde, Verde, Naranja y Rojo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QCL/82SL/7KIT Fuentes de iluminación: Crime-lite82S y Crime-lite82L Colores: Blanco, UV, Violeta, Azul, Azul/Verde y Verde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QCL/82S/6KIT Fuentes de iluminación: Crime-lite82S Colores: Blanco, UV, Violeta, Azul, Azul/Verde y Verde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QCL/82SL/WVBBGG Fuentes de iluminación: Crime-lite82S y Crime-lite82L Colores: Blanco, Violeta, Azul, Azul/Verde y Verde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QCL/82S/WVBBGG Fuentes de iluminación: Crime-lite82S Colores: Blanco, Violeta, Azul, Azul/Verde y Verde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QCL/82SL/WBG Fuentes de iluminación: Crime-lite82S y Crime-lite82L Colores: Blanco, Azul y Verde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QCL/82S/WBG Fuentes de iluminación: Crime-lite82S Colores: Blanco, Azul y Verde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QCL/82S/WVB Fuentes de iluminación: Crime-lite82S Colores: Blanco, Violeta y Azul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QCL/82S/UVVB Fuentes de iluminación: Crime-lite82S Colores: UV, Violeta y Azul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QCL/82S/VB Fuentes de iluminación: Crime-lite82S Colores: Violeta y Azul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QCL/82L/BMK Fuentes de iluminación: Crime-lite82L Colores: Blanco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Crime-lite UV se suministra con gafas protectoras de plástico de protección UV. Todas las **Crime-lites** se suministran con las gafas protectoras de observación antiresplandor apropiadas para cámara de 62 mm y funda para filtro de cámara. Los conjuntos se suministran también con dos sujeciones para cinturón y cordón para la muñeca. Para descriptivos y códigos de cada componente consulte el listado de productos.

*El Conjunto de Alimentación de ***Crime-lite Power** consiste en 2 baterías recargables, cargador rápido de batería, adaptador para baterías, funda para batería con correa para colgar al hombro y adaptador de alimentación de CA.



Crime-lite® 82S y 82L componentes y especificaciones

CODIGO	PRODUCTO	DESCRIPCION & CARACTERISTICAS	IMAGEN
Crime-lite® lineal con fuente de luz blanca			
QCL/82L	Crime-lite®82L Fuente de luz lineal blanca	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 x LEDs DE MONTAJE SUPERFICIAL DE ALTO RENDIMIENTO ● 400 - 700nm (<i>nominal</i>) ● Lente activa de 305 x 13mm ● Peso 900g ● Dimensiones 320 x 174 x 111mm ● Funcionamiento continuado con adaptador a red. 35 minutos con batería a plena carga. 	Iluminación oblicua para la detección de evidencias incluyendo fibras, huellas de calzado y salpicaduras de sangre.
			
QCL/82L/001	Crime-lite®82L Filtro rojo	● 310 x 16 x 2mm	
QCL/82L/002	Crime-lite®82L Filtro verde	● 310 x 16 x 2mm	
QCL/82L/003	Crime-lite®82L Filtro azul	● 310 x 16 x 2mm	
QCL/82L/004	Crime-lite®82L Filtro amarillo	● 310 x 16 x 2mm	
QCL/85	Brazo telescópico para Crime-lite®82L	● Mantiene la Crime-lite a nivel del suelo, longitud total 880mm	
Crime-lite® 82S Fuente de luz blanca			
QCL/82S/W	Crime-lite®82S Fuente de luz blanca	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 x LEDs DE MONTAJE SUPERFICIAL DE ALTO RENDIMIENTO ● 400-700nm (<i>nominal</i>) ● Peso 560g ● Empuñadura dia. 43mm, cabezal 53mm x 65mm, longitud total 210mm ● Funcionamiento continuado con adaptador a red. De 35 minutos a 3 horas con batería a plena carga. 	Iluminación de luz blanca para uso general en la escena del delito.
			
QCL/82S/005	Crime-lite®82S Filtro deslizable azul	● Filtro cuadrado de 45mm, sólo para utilizar con	
QCL/82S/006	Crime-lite®82S Filtro deslizable verde	● Filtro cuadrado de 45mm, sólo para utilizar con	
QCL/82S/007	Crime-lite®82S Filtro deslizable rojo	● Filtro cuadrado de 45mm, sólo para utilizar con	
CARACTERISTICAS ADICIONALES			
<ul style="list-style-type: none"> ● Regulable ● Refrigeradas con aire forzado ● Protección térmica incorporada ● Potencia radiométrica de los LED mantenida a más del 70% durante 50.000 horas ● LED indicador de batería baja ● Hoja informativa de uso ● Conforme a norma de seguridad europea EN62471:2008 ● Diseñada para funcionar con baterías Ion-Litio de 18V* ● Compatible con las baterías NiMH de 24V de las series Crime-lite®80* 			
*Ofertadas separadamente			

Crime-lite® 82S Fuente de luz UV

QCL/82S/UV **Crime-Lite®82S fuente de luz UV, incluye gafas protectoras para UV**



- 7 x LEDs DE MONTAJE SUPERFICIAL DE ALTO RENDIMIENTO
- Pico 365nm (*nominal*)
- Ancho de banda 10% 350-380nm (*nominal*)
- Peso 560g

CARACTERISTICAS ADICIONALES

- Funcionamiento continuado con adaptador a red. 2 horas 30 minutos con batería a plena carga.
- Potencia radiométrica de los LED mantenida a más del 70% durante 30.000 horas
- Interruptor de tecla
- LEDs dobles indicadores de emisión
- Densidad Optica de 5.0 (DL5) desde 315-398nm
- Diámetro empuñadura 43mm, cabezal 53mm x 65mm, longitud 210mm
- Haz luminoso sin sombras
- Apertura del haz 15°- 20° dependiendo de la longitud de onda
- Refrigeradas con aire forzado
- Protección térmica incorporada
- LED indicador de batería baja
- Hoja informativa de uso y certificado de longitud de onda
- Conforme a norma de seguridad europea EN62471:2008
- Diseñada para funcionar con baterías Ion-Litio de 18V*
- Compatible con las baterías NiMH de 24V de las series Crime-lite®80*

*Ofertadas separadamente















QCL2/014 **Requisitos obligatorios para la fuente de iluminación UV Crime-Lite®82S**

Se incluyen gafas protectoras de seguridad con las fuentes de iluminación UV


- Protección UV 100%
- Punto de transmisión 1% a 406 nm
- Adaptables a gafas ópticas
- Conforme a norma EN207


Crime-lite® 82S y 82L componentes y especificaciones

CODIGO	PRODUCTO	DESCRIPCION & CARACTERISTICAS	IMAGEN
Crime-lite® 82S fuentes de iluminación de color			
QCL/82S/V	Crime-Lite®82S fuente de iluminación, Violeta 	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 x LEDs DE MONTAJE SUPERFICIAL DE ALTO RENDIMIENTO ● Pico de emisión 410nm (<i>nominal</i>) ● Ancho de banda 10% 395-425nm (<i>nominal</i>) ● Peso 560g ● Funcionamiento continuado con adaptador a red. 40 minutos con batería a plena carga ● Potencia radiométrica de los LED mantenida a más del 90% durante 100.000 horas 	
QCL/82S/B	Crime-Lite®82S 82S fuente de iluminación, Azul 	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 x LEDs DE MONTAJE SUPERFICIAL DE ALTO RENDIMIENTO ● Pico de emisión 445nm (<i>nominal</i>) ● Ancho de banda 10% 420-470nm (<i>nominal</i>) ● Peso 560g ● Funcionamiento continuado con adaptador a red. 35 minutos con batería a plena carga ● Potencia radiométrica de los LED mantenida a más del 70% durante 50.000 horas 	
QCL/82S/BG	Crime-Lite®82S fuente de iluminación, Azul/Verde 	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 x LEDs DE MONTAJE SUPERFICIAL DE ALTO RENDIMIENTO ● Pico de emisión 480nm (<i>nominal</i>) ● Ancho de banda 10% 450-510nm (<i>nominal</i>) ● Peso 560g ● Funcionamiento continuado con adaptador a red. 35 minutos con batería a plena carga ● Potencia radiométrica de los LED mantenida a más del 70% durante 50.000 horas 	
QCL/82S/G	Crime-Lite®82S 82S fuente de iluminación Verde 	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 x LEDs DE MONTAJE SUPERFICIAL DE ALTO RENDIMIENTO ● Pico de emisión 530nm (<i>nominal</i>) ● Ancho de banda 10% 490-560nm (<i>nominal</i>) ● Peso 560g ● Funcionamiento continuado con adaptador a red. 35 minutos con batería a plena carga ● Potencia radiométrica de los LED mantenida a más del 70% durante 50.000 horas 	
QCL/82S/O	Crime-Lite®82S82S fuente de iluminación Naranja 	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 x LEDs DE MONTAJE SUPERFICIAL DE ALTO RENDIMIENTO ● Pico de emisión 590nm (<i>nominal</i>) ● Ancho de banda 10% 570-610nm (<i>nominal</i>) ● Peso 560g ● Funcionamiento continuado con adaptador a red. 1 hora con batería a plena carga ● Potencia radiométrica de los LED mantenida a más del 70% durante 50.000 horas 	
QCL/82S/R	Crime-Lite®82S82S fuente de iluminación Roja 	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 x LEDs DE MONTAJE SUPERFICIAL DE ALTO RENDIMIENTO ● Pico de emisión 625nm (<i>nominal</i>) ● Ancho de banda 10% 600-650nm (<i>nominal</i>) ● Peso 560g ● Funcionamiento continuado con adaptador a red. 1 hora con batería a plena carga ● Potencia radiométrica de los LED mantenida a más del 70% durante 50.000 horas 	
CARACTERISTICAS ADICIONALES			
<ul style="list-style-type: none"> ● Diámetro de empuñadura 43mm, cabezal 53mm x 65mm, longitud 210mm ● Haz luminoso sin sombras ● Apertura del haz 15° - 20° dependiendo de la longitud de onda ● Refrigeradas con aire forzado ● Protección térmica incorporada ● LED indicador de batería baja ● Hoja informativa de uso y certificado de longitud de onda ● Conforme a norma de seguridad europea EN62471:2008 ● Diseñada para funcionar con baterías Ion-Litio de 18V (<i>ofertadas separadamente</i>) ● Compatible con las baterías NiMH de 24V de las series Crime-lite®80 (<i>ofertadas separadamente</i>) 			

Crime-lite® 82S y 82L componentes y especificaciones

CODIGO	PRODUCTO	DESCRIPCION & CARACTERISTICAS	IMAGEN
Filtros pasa banda adicionales			
QCL/82S/018	Filtro pasa banda, Violeta	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro pasa banda FWHM 10nm ● Violeta, pico 410nm 	<p>Los filtros de corte reducen aún más el ancho de banda de salida a fin de evitar la interferencia del fondo o la fluorescencia del sustrato.</p> 
QCL/82S/019	Filtro pasa banda, Azul	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro pasa banda FWHM 10nm ● Azul, pico 448nm 	
QCL/82S/020	Filtro pasa banda, Azul/Verde	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro pasa banda FWHM 10nm ● Azul/Verde, pico 475nm 	
QCL/82S/021	Filtro pasa banda, Verde	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro pasa banda FWHM 10nm ● Verde, pico 522nm 	
QCL/82S/022	Filtro pasa banda, Naranja	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro pasa banda FWHM 10nm ● Naranja, pico 597nm 	

Filtros antiresplandor para cámara y funda para filtros			
QCL/152	Filtro antiresplandor para cámara, 62mm, Amarillo pálido	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro de cristal absorbente de paso alto Schott GG455 (1% de corte de longitud de onda a 435nm, nominal) 	<p>Filtros de color para fotografiar evidencias</p> 
QCL/153	Filtro antiresplandor para cámara, 62mm, Amarillo	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro de cristal absorbente de paso alto Schott GG495 (1% de corte de longitud de onda a 476nm, nominal) 	
QCL/154	Filtro antiresplandor para cámara, 62mm, Naranja	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro de cristal absorbente de paso Schott GG550 (1% de corte de longitud de onda a 529nm, nominal) 	
QCL/156	Filtro antiresplandor para cámara, 62mm, Rojo brillante	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro de cristal absorbente de paso alto Schott GG590 (1% de corte de longitud de onda a 571nm, nominal) 	
QCL/82S/017	Filtro antiresplandor para cámara, 62mm, Rojo	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro de cristal absorbente de paso alto Schott RG590 (1% cut-on wavelength at 624nm, nominal) 	
QCL/157	Filtro antiresplandor para cámara, 62mm, UV	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro de cristal absorbente de paso alto Schott GG420 (1% de corte de longitud de onda a 408nm, nominal) 	
CARACTERISTICAS ADICIONALES			
<ul style="list-style-type: none"> ● Recubrimiento reflectivo de paso alto para suprimir las emisiones autofluorescentes del cristal del filtro ● Máximo rendimiento óptico y antiresplandor al utilizarse con estas potentes fuentes de alimentación ● Los filtros están montados con rosca estándar de 62 mm, otras medidas están disponibles a petición 			
QCL2/012	Crime-Lite®82S funda para filtro de cámara	<ul style="list-style-type: none"> ● Funda para filtros de cámara ● Completa con cincha para cinturón y correa para el hombro ● Divisores de protección para hasta 7 filtros ● Máximo diámetro externo de filtro, 75mm 	

Gafas protectoras antiresplandor			
QCL/147	Crime-Lite® Gafas protectoras antiresplandor, Amarillo pálido	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro de cristal absorbente de paso alto Schott GG455 (1% de corte de longitud de onda a 435nm, nominal) 	Utilizado con Crime-lite® Violeta
QCL/148	Crime-Lite® Gafas protectoras antiresplandor, Amarillo	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro de cristal absorbente de paso alto Schott GG495 (1% de corte de longitud de onda a 476nm, nominal) 	Utilizado con Crime-lite® Azul
QCL/149	Crime-Lite® Gafas protectoras antiresplandor, Naranja	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro de cristal absorbente de paso alto Schott OG550 (1% de corte de longitud de onda a 529nm, nominal) 	Utilizado con Crime-lite® Azul/Verde
QCL/151	Crime-Lite® Gafas protectoras antiresplandor, Rojo brillante	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro de cristal absorbente de paso alto Schott OG590 (1% de corte de longitud de onda a 571nm, nominal) 	Utilizado con Crime-lite® Verde
QCL/82S/016	Crime-Lite® Gafas protectoras antiresplandor, Rojo	<ul style="list-style-type: none"> ● Filtro de cristal absorbente de paso alto Schott RG645 (1% de corte de longitud de onda a 624nm, nominal) 	Utilizado con Crime-lite® Naranja
CARACTERISTICAS ADICIONALES			
<ul style="list-style-type: none"> ● Recubrimiento reflectivo de paso alto para suprimir las emisiones autofluorescentes del cristal del filtro ● Máximo rendimiento antiresplandor al utilizarse con estas potentes fuentes de iluminación 			
			

Crime-lite® 82S y 82L componentes y especificaciones

CODIGO	PRODUCTO	DESCRIPCION & CARACTERISTICAS	IMAGEN
Componentes de alimentación eléctrica			
QCL/82S/008	Crime-lite®82L & 82S Batería recargable	<ul style="list-style-type: none"> ● Ion Litio ● 3 Ah, 18 volt ● Tecnología de batería inteligente ● Dimensiones 116 x 75 x 62mm, Peso 600g 	
QCL/82S/009	Crime-lite®82L & 82S Cargador rápido de batería	<ul style="list-style-type: none"> ● 110 - 120V o 220 - 240V ● 22 minutos de tiempo de carga por batería ● Indicadores LED y acústico del estado de carga ● Función de control automático ● Dimensiones 190 x 164 x 105mm, Peso 1kg 	
QCL/82S/010	Crime-lite®82L & 82S Cargador batería para vehículo	<ul style="list-style-type: none"> ● 60 minutos de tiempo de carga por batería ● 12 - 24V, 70W ● Indicadores LED y acústico del estado de carga ● Función de control automático ● Dimensiones 190 x 164 x 105mm, Peso 1kg 	
QCL/82S/011	Crime-lite®82L & 82S Adaptador de baterías	<ul style="list-style-type: none"> ● Permite conectar la batería de litio al Crime-lite®82L y Crime-lite®82S directamente o mediante cable. 	
QCL/82S/012	Crime-lite®82L & 82S Estuche para batería y correa para colgar	<ul style="list-style-type: none"> ● Estuche de nylon acolchado con cierre velcro para batería y adaptador. Correa para el hombro. ● Asa y cincha para cinturón 	
QCL/80	Crime-lite®80L, 80S Adaptador CA	<ul style="list-style-type: none"> ● Entrada 90-240V. 80W ● Longitud de cable 1.9m ● Dimensiones 168 x 78 x 46mm, Peso 600g 	

Maletas para escena del delito y accesorios

QCL/82S/013	Maleta SOC - Pequeña	<ul style="list-style-type: none"> ● Plancha de espuma troquelada para acomodar: hasta 3 Crime-lites®82S y 1 Crime-lite®82L o 4 Crime-lites®82S ● 2 baterías ● Señales de advertencia para la escena del delito ● Robusta, impermeable y resistente a golpes 	
QCL/82S/014	Maleta SOC - Grande	<ul style="list-style-type: none"> ● Plancha de espuma troquelada para acomodar: hasta 8 Crime-lites®82S y 1 Crime-lite®82L ● 2 baterías, accesorios y cargador ● Señales de advertencia para la escena del delito ● Robusta, impermeable y resistente a golpes ● Ruedas y asa retráctil 	
QCL/82S/015	Maleta SOC - para Crime-lite®82L	<ul style="list-style-type: none"> ● Plancha de espuma troquelada para acomodar 1 Crime-lite®82L ● 2 baterías, accesorios y cargador ● Robusta, impermeable y resistente a golpes 	
QCL/206	Carretilla para maleta SOC con correas de fijación	<ul style="list-style-type: none"> ● Carretilla plegable con ruedas y correas de fijación para transporte de la maleta SOC, carga máxima 35 kg 	
QCL/82S/023	Cordón desmontable para la muñeca	<ul style="list-style-type: none"> ● Sujeta el Crime-lite®82S a la muñeca para evitar caídas 	
QCL/82S/024	Sujeción extraíble para cinturón	<ul style="list-style-type: none"> ● Sujeta Crime-lite®82S al cinturón 	
QCL/82S/025	Brazo de laboratorio para Crime-lite®	<ul style="list-style-type: none"> ● Brazo articulado, diseñado para soportar intensas cargas de trabajo, permitiendo tener libres ambas manos en condiciones seguras. ● Montaje sobre la mesa de trabajo o a pared, alcance 1,32m ● Cable de alimentación interno para conectar al adaptador QCL/80 (suministrado por separado) ● Sistema de sujeción para colocar el Crime-lite®82S 	

foster+freeman

www.fosterfreeman.com

Oficina central y ventas
Reino Unido:
Foster & Freeman Ltd.
Vale Park, Evesham,
Worcestershire, WR11 1TD. UK

+44 (0) 1386 768050
+44 (0) 1386 765351
www.fosterfreeman.com
sales@fosterfreeman.com

Oficina de ventas EE.UU.

888 445 5048
888 445 5049

www.fosterfreeman.com
usoffice@fosterfreeman.com

Foster & Freeman Ltd se reserva el derecho de modificar la especificación **Crime-lite®** o cualquier accesorio sin previo aviso.

Agente autorizado: